



■ Instrucciones de uso

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar ciertas precauciones básicas, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:
 - No toque o saque un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
 - No lo use mientras esté mojado/a o en el ducha.
 - No ponga el aparato ni lo gaste en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua o otro líquido.
- Excepto el cargador, siempre desenchúfese este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas:

- Los niños de 8 años o más** y las personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pueden usar este artefacto, si se les ha dado supervisión o las instrucciones con respecto al uso del artefacto de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben permitir que los usen ni el mantenimiento sin supervisión.
- La advertencia:** Mantenga el Producto Seguro. Es esencial PREVENIR equipo eléctrico de tocar agua u otros líquidos. Esta unidad eléctrica debe de ser usada correctamente en una posición vertical o a la posición de trabajo en el piso.
 - Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que haya sido diseñado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
 - No haga funcionar nunca un accesorio si el cable o el enchufe no se funciona bien, si se ha dañado o no se ha reparado, o si el cable o el enchufe no es igual al de este aparato a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.
 - No accione el cordón a superficies calientes.
 - No use el aire libre ni en otros productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
 - Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente.

Después de desconectar, apague la unidad "OFF" y desenchúfese el enchufe de la toma de corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

A- Hoja externa	D- Interruptor
B- Sólo en máquinas Multi-Cut (MC)	E- Hoja interna
C- Palanca de Control Soto en máquinas Multi-Cut (MC)	F- Tornillo Regulador de Potencia

MANTENIMIENTO NTO DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL

Las hojas de la cortadora Wahl son lubricadas y alineadas de fábrica. No obstante, hay la posibilidad que las hojas se desalinen debido a un golpe. Además, si ha quitado las hojas para limpiarlas o reemplazarlas, las debe alinear de nuevo para determinar si esto es necesario. Para alinear la cortadora con el eje de la máquina, siga los pasos 1 a 3. Si su cortadora tiene una palanca de control posicional en el nivel de corte "más bajo" (-H)

2 Para que la cortadora no vuelva muy cerca, ni toque la piel, debe estar entre 1/32" (6.4mm) la parte más alta de la hoja superior y la línea de corte más baja.

- El diente extremo de la izquierda de la hoja superior debe cubrir, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.
- El diente extremo de la derecha de la hoja superior debe cubrir el diente grande de la hoja inferior.
- En esta línea de alineación de hojas debe añadir unas gotas de aceite. Encienda brevemente la cortadora, luego apáguela y desenchúfela. Afije los tornillos solo un poco y ajuste (pasos 2 a 4 indicados arriba) adecuadamente las hojas. Aparte de unas tornillos después de alinear las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado por el usuario. (I)

ACEITE (L)

Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varios cortes de cabello, se deberán lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora, es mejor usar un tipo especial de aceite. El aceite Wahl, el cual viene incluido en el empaque, es el más apropiado, ya que es un aceite degado y natural. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasa o aceite para cabello, ni aceite mezclado con keroseno o de cualquier otro tipo de solvente, ya que éste se evaporará y dejará el aceite espeso, lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.

TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (K)

Si su cortadora Wahl dispone de un tornillo regulador de potencia ha ajustado de fábrica para que le dar un rendimiento máximo. No obstante, en caso de que en su casa el voltaje sea bajo, puede necesitar un reajuste el tornillo regulador. Para ajustar la potencia, debe utilizar el plástico que viene incluido en el empaque, o un destornillador o una moneda delgada, girando el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta oír un ruido producido por el brazo al tocar a bobina. Después gire lentamente el tornillo regulador en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste de máximo rendimiento. (K)

CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que ha de mantenerse la libertad de movimiento, hay que asegurarse de que el cable no se abraza ni se obstruya. Cuando guarda la cortadora, el cable ha de ser enrollado, y la cortadora ha de guardarse en la caja original o en el espacio provisto en el paquete (Si se proveye). Si su cortadora posee un enchufe polarizado: Para reducir el riesgo de electrocución, este aparato eléctrico debe ser utilizado sólo en un enchufe apropiado. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruébese de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para instalar la toma de corriente apropiada. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.

PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)

Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene colocada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte sin usar un peine accesorio. Cuando la palanca de control está en la posición más alta, las hojas daran un nivel de corte mayor y dejarán el cabello más corto. Bajando la palanca de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control dejará el cabello a la misma longitud que el peine accesorio. Como la palanca de control puede ser utilizada en ambas direcciones, la palanca de control prolongará la vida útil de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho caliente y las hojas se abran con el mismo, la palanca de control puede ser utilizada en medio, lo que le permite que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método. Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de una parte a la otra, o sea, de corte corto al corte largo. Haga esto cada vez que utilice la cortadora Wahl para mantener las hojas libre de corte. Pero, en caso de que la cortadora de corte bien el cabello, y no haya la anterior, puede ser que las hojas estén sucias. De modo que, las debe reemplazar o devolver a: Wahl Clipper Corp.

GUÍA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS: Antes de cortar el cabello:

- La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.
- Si el empaque de la cortadora incluye una guía de corte, asegurese de colocarla alrededor del cuello de la persona, atando los cordones. Para evitar que entre el cabello por el cuello, meta los extremos de la capa hacia dentro. Pero, si el empaque no incluye una capa protectora de plástico, una toalla dará el mismo resultado.
- Desenchufe la cortadora en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.
- Desenrolle el cable de la presa, y asegúrese de que la cortadora y máquina, mantenga la cortadora en su mano con la palma de identificación debajo de la palma cerca de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.
- Si desea un corte uniforme, asegurese de simplemente deslicarlo con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora encañlo firmemente en la parte inferior de las hojas. (L) Dependiendo en el modelo que Usted control, el juego de accesorios podrá contener lo siguiente:
 - Peines Ajustables** – permiten longitudes variables de corte en un solo peine accesorio.
 - Peines regulables** – permiten longitudes de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser usados Negros, o codificados por color en algunos modelos.

Utilización de peines ajustables

El peine ajustable pequeño tiene cinco posiciones de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (2mm a 16mm). (M) El peine ajustable grande tiene cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N) El peine ajustable pequeño puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1) El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O2)

Utilización de peines individuales

Algunos modelos o juegos, no incluyen todos peines de corte disponibles en Wahl. Sin embargo, cualquiera de los peines están disponibles en su tienda, junto con todos los accesorios de Wahl, o puede comprarnos directamente de Wahl, solo en los Estados Unidos).

- LISTADO DE PEINES INDIVIDUALES (FIJOS) DISPONIBLES:**
 - 3mm - Negro o Rojo
 - 5mm - Negro o Morado
 - 7mm - Negro o Anaranjado
 - 10mm - Negro o Anaranjado
 - 15mm - Negro o Anaranjado
 - 20mm - Negro o Anaranjado
 - 25mm - Negro o Anaranjado
 - 30mm - Negro o Anaranjado
 - 35mm - Negro o Anaranjado
 - 40mm - Negro o Anaranjado
 - 45mm - Negro o Anaranjado
 - 50mm - Negro o Anaranjado
 - 55mm - Negro o Anaranjado
 - 60mm - Negro o Morado
 - 65mm - Negro o Morado
 - 70mm - Negro o Morado
 - 75mm - Negro o Morado
 - 80mm - Negro o Morado
 - 85mm - Negro o Morado
 - 90mm - Negro o Morado
 - 95mm - Negro o Morado
 - 100mm - Negro o Morado
 - 105mm - Negro o Morado
 - 110mm - Negro o Morado
 - 115mm - Negro o Morado
 - 120mm - Negro o Morado
 - 125mm - Negro o Morado
 - 130mm - Negro o Morado
 - 135mm - Negro o Morado
 - 140mm - Negro o Morado
 - 145mm - Negro o Morado
 - 150mm - Negro o Morado
 - 155mm - Negro o Morado
 - 160mm - Negro o Morado
 - 165mm - Negro o Morado
 - 170mm - Negro o Morado
 - 175mm - Negro o Morado
 - 180mm - Negro o Morado
 - 185mm - Negro o Morado
 - 190mm - Negro o Morado
 - 195mm - Negro o Morado
 - 200mm - Negro o Morado
 - 205mm - Negro o Morado
 - 210mm - Negro o Morado
 - 215mm - Negro o Morado
 - 220mm - Negro o Morado
 - 225mm - Negro o Morado
 - 230mm - Negro o Morado
 - 235mm - Negro o Morado
 - 240mm - Negro o Morado
 - 245mm - Negro o Morado
 - 250mm - Negro o Morado
 - 255mm - Negro o Morado
 - 260mm - Negro o Morado
 - 265mm - Negro o Morado
 - 270mm - Negro o Morado
 - 275mm - Negro o Morado
 - 280mm - Negro o Morado
 - 285mm - Negro o Morado
 - 290mm - Negro o Morado
 - 295mm - Negro o Morado
 - 300mm - Negro o Morado
 - 305mm - Negro o Morado
 - 310mm - Negro o Morado
 - 315mm - Negro o Morado
 - 320mm - Negro o Morado
 - 325mm - Negro o Morado
 - 330mm - Negro o Morado
 - 335mm - Negro o Morado
 - 340mm - Negro o Morado
 - 345mm - Negro o Morado
 - 350mm - Negro o Morado
 - 355mm - Negro o Morado
 - 360mm - Negro o Morado
 - 365mm - Negro o Morado
 - 370mm - Negro o Morado
 - 375mm - Negro o Morado
 - 380mm - Negro o Morado
 - 385mm - Negro o Morado
 - 390mm - Negro o Morado
 - 395mm - Negro o Morado
 - 400mm - Negro o Morado
 - 405mm - Negro o Morado
 - 410mm - Negro o Morado
 - 415mm - Negro o Morado
 - 420mm - Negro o Morado
 - 425mm - Negro o Morado
 - 430mm - Negro o Morado
 - 435mm - Negro o Morado
 - 440mm - Negro o Morado
 - 445mm - Negro o Morado
 - 450mm - Negro o Morado
 - 455mm - Negro o Morado
 - 460mm - Negro o Morado
 - 465mm - Negro o Morado
 - 470mm - Negro o Morado
 - 475mm - Negro o Morado
 - 480mm - Negro o Morado
 - 485mm - Negro o Morado
 - 490mm - Negro o Morado
 - 495mm - Negro o Morado
 - 500mm - Negro o Morado
 - 505mm - Negro o Morado
 - 510mm - Negro o Morado
 - 515mm - Negro o Morado
 - 520mm - Negro o Morado
 - 525mm - Negro o Morado
 - 530mm - Negro o Morado
 - 535mm - Negro o Morado
 - 540mm - Negro o Morado
 - 545mm - Negro o Morado
 - 550mm - Negro o Morado
 - 555mm - Negro o Morado
 - 560mm - Negro o Morado
 - 565mm - Negro o Morado
 - 570mm - Negro o Morado
 - 575mm - Negro o Morado
 - 580mm - Negro o Morado
 - 585mm - Negro o Morado
 - 590mm - Negro o Morado
 - 595mm - Negro o Morado
 - 600mm - Negro o Morado
 - 605mm - Negro o Morado
 - 610mm - Negro o Morado
 - 615mm - Negro o Morado
 - 620mm - Negro o Morado
 - 625mm - Negro o Morado
 - 630mm - Negro o Morado
 - 635mm - Negro o Morado
 - 640mm - Negro o Morado
 - 645mm - Negro o Morado
 - 650mm - Negro o Morado
 - 655mm - Negro o Morado
 - 660mm - Negro o Morado
 - 665mm - Negro o Morado
 - 670mm - Negro o Morado
 - 675mm - Negro o Morado
 - 680mm - Negro o Morado
 - 685mm - Negro o Morado
 - 690mm - Negro o Morado
 - 695mm - Negro o Morado
 - 700mm - Negro o Morado
 - 705mm - Negro o Morado
 - 710mm - Negro o Morado
 - 715mm - Negro o Morado
 - 720mm - Negro o Morado
 - 725mm - Negro o Morado
 - 730mm - Negro o Morado
 - 735mm - Negro o Morado
 - 740mm - Negro o Morado
 - 745mm - Negro o Morado
 - 750mm - Negro o Morado
 - 755mm - Negro o Morado
 - 760mm - Negro o Morado
 - 765mm - Negro o Morado
 - 770mm - Negro o Morado
 - 775mm - Negro o Morado
 - 780mm - Negro o Morado
 - 785mm - Negro o Morado
 - 790mm - Negro o Morado
 - 795mm - Negro o Morado
 - 800mm - Negro o Morado
 - 805mm - Negro o Morado
 - 810mm - Negro o Morado
 - 815mm - Negro o Morado
 - 820mm - Negro o Morado
 - 825mm - Negro o Morado
 - 830mm - Negro o Morado
 - 835mm - Negro o Morado
 - 840mm - Negro o Morado
 - 845mm - Negro o Morado
 - 850mm - Negro o Morado
 - 855mm - Negro o Morado
 - 860mm - Negro o Morado
 - 865mm - Negro o Morado
 - 870mm - Negro o Morado
 - 875mm - Negro o Morado
 - 880mm - Negro o Morado
 - 885mm - Negro o Morado
 - 890mm - Negro o Morado
 - 895mm - Negro o Morado
 - 900mm - Negro o Morado
 - 905mm - Negro o Morado
 - 910mm - Negro o Morado
 - 915mm - Negro o Morado
 - 920mm - Negro o Morado
 - 925mm - Negro o Morado
 - 930mm - Negro o Morado
 - 935mm - Negro o Morado
 - 940mm - Negro o Morado
 - 945mm - Negro o Morado
 - 950mm - Negro o Morado
 - 955mm - Negro o Morado
 - 960mm - Negro o Morado
 - 965mm - Negro o Morado
 - 970mm - Negro o Morado
 - 975mm - Negro o Morado
 - 980mm - Negro o Morado
 - 985mm - Negro o Morado
 - 990mm - Negro o Morado
 - 995mm - Negro o Morado
 - 1000mm - Negro o Morado
 - 1005mm - Negro o Morado
 - 1010mm - Negro o Morado
 - 1015mm - Negro o Morado
 - 1020mm - Negro o Morado
 - 1025mm - Negro o Morado
 - 1030mm - Negro o Morado
 - 1035mm - Negro o Morado
 - 1040mm - Negro o Morado
 - 1045mm - Negro o Morado
 - 1050mm - Negro o Morado
 - 1055mm - Negro o Morado
 - 1060mm - Negro o Morado
 - 1065mm - Negro o Morado
 - 1070mm - Negro o Morado
 - 1075mm - Negro o Morado
 - 1080mm - Negro o Morado
 - 1085mm - Negro o Morado
 - 1090mm - Negro o Morado
 - 1095mm - Negro o Morado
 - 1100mm - Negro o Morado
 - 1105mm - Negro o Morado
 - 1110mm - Negro o Morado
 - 1115mm - Negro o Morado
 - 1120mm - Negro o Morado
 - 1125mm - Negro o Morado
 - 1130mm - Negro o Morado
 - 1135mm - Negro o Morado
 - 1140mm - Negro o Morado
 - 1145mm - Negro o Morado
 - 1150mm - Negro o Morado
 - 1155mm - Negro o Morado
 - 1160mm - Negro o Morado
 - 1165mm - Negro o Morado
 - 1170mm - Negro o Morado
 - 1175mm - Negro o Morado
 - 1180mm - Negro o Morado
 - 1185mm - Negro o Morado
 - 1190mm - Negro o Morado
 - 1195mm - Negro o Morado
 - 1200mm - Negro o Morado
 - 1205mm - Negro o Morado
 - 1210mm - Negro o Morado
 - 1215mm - Negro o Morado
 - 1220mm - Negro o Morado
 - 1225mm - Negro o Morado
 - 1230mm - Negro o Morado
 - 1235mm - Negro o Morado
 - 1240mm - Negro o Morado
 - 1245mm - Negro o Morado
 - 1250mm - Negro o Morado
 - 1255mm - Negro o Morado
 - 1260mm - Negro o Morado
 - 1265mm - Negro o Morado
 - 1270mm - Negro o Morado
 - 1275mm - Negro o Morado
 - 1280mm - Negro o Morado
 - 1285mm - Negro o Morado
 - 1290mm - Negro o Morado
 - 1295mm - Negro o Morado
 - 1300mm - Negro o Morado
 - 1305mm - Negro o Morado
 - 1310mm - Negro o Morado
 - 1315mm - Negro o Morado
 - 1320mm - Negro o Morado
 - 1325mm - Negro o Morado
 - 1330mm - Negro o Morado
 - 1335mm - Negro o Morado
 - 1340mm - Negro o Morado
 - 1345mm - Negro o Morado
 - 1350mm - Negro o Morado
 - 1355mm - Negro o Morado
 - 1360mm - Negro o Morado
 - 1365mm - Negro o Morado
 - 1370mm - Negro o Morado
 - 1375mm - Negro o Morado
 - 1380mm - Negro o Morado
 - 1385mm - Negro o Morado
 - 1390mm - Negro o Morado
 - 1395mm - Negro o Morado
 - 1400mm - Negro o Morado
 - 1405mm - Negro o Morado
 - 1410mm - Negro o Morado
 - 1415mm - Negro o Morado
 - 1420mm - Negro o Morado
 - 1425mm - Negro o Morado
 - 1430mm - Negro o Morado
 - 1435mm - Negro o Morado
 - 1440mm - Negro o Morado
 - 1445mm - Negro o Morado
 - 1450mm - Negro o Morado
 - 1455mm - Negro o Morado
 - 1460mm - Negro o Morado
 - 1465mm - Negro o Morado
 - 1470mm - Negro o Morado
 - 1475mm - Negro o Morado
 - 1480mm - Negro o Morado
 - 1485mm - Negro o Morado
 - 1490mm - Negro o Morado
 - 1495mm - Negro o Morado
 - 1500mm - Negro o Morado
 - 1505mm - Negro o Morado
 - 1510mm - Negro o Morado
 - 1515mm - Negro o Morado
 - 1520mm - Negro o Morado
 - 1525mm - Negro o Morado
 - 1530mm - Negro o Morado
 - 1535mm - Negro o Morado
 - 1540mm - Negro o Morado
 - 1545mm - Negro o Morado
 - 1550mm - Negro o Morado
 - 1555mm - Negro o Morado
 - 1560mm - Negro o Morado
 - 1565mm - Negro o Morado
 - 1570mm - Negro o Morado
 - 1575mm - Negro o Morado
 - 1580mm - Negro o Morado
 - 1585mm - Negro o Morado
 - 1590mm - Negro o Morado
 - 1595mm - Negro o Morado
 - 1600mm - Negro o Morado
 - 1605mm - Negro o Morado
 - 1610mm - Negro o Morado
 - 1615mm - Negro o Morado
 - 1620mm - Negro o Morado
 - 1625mm - Negro o Morado
 - 1630mm - Negro o Morado
 - 1635mm - Negro o Morado
 - 1640mm - Negro o Morado
 - 1645mm - Negro o Morado
 - 1650mm - Negro o Morado
 - 1655mm - Negro o Morado
 - 1660mm - Negro o Morado
 - 1665mm - Negro o Morado
 - 1670mm - Negro o Morado
 - 1675mm - Negro o Morado
 - 1680mm - Negro o Morado
 - 1685mm - Negro o Morado
 - 1690mm - Negro o Morado
 - 1695mm - Negro o Morado
 - 1700mm - Negro o Morado
 - 1705mm - Negro o Morado
 - 1710mm - Negro o Morado
 - 1715mm - Negro o Morado
 - 1720mm - Negro o Morado
 - 1725mm - Negro o Morado
 - 1730mm - Negro o Morado
 - 1735mm - Negro o Morado
 - 1740mm - Negro o Morado
 - 1745mm - Negro o Morado
 - 1750mm - Negro o Morado
 - 1755mm - Negro o Morado
 - 1760mm - Negro o Morado
 - 1765mm - Negro o Morado
 - 1770mm - Negro o Morado
 - 1775mm - Negro o Morado
 - 1780mm - Negro o Morado
 - 1785mm - Negro o Morado
 - 1790mm - Negro o Morado
 - 1795mm - Negro o Morado
 - 1800mm - Negro o Morado
 - 1805mm - Negro o Morado
 - 1810mm - Negro o Morado
 - 1815mm - Negro o Morado
 - 1820mm - Negro o Morado
 - 1825mm - Negro o Morado
 - 1830mm - Negro o Morado
 - 1835mm - Negro o Morado
 - 1840mm - Negro o Morado
 - 1845mm - Negro o Morado
 - 1850mm - Negro o Morado
 - 1855mm - Negro o Morado
 - 1860mm - Negro o Morado
 - 1865mm - Negro o Morado
 - 1870mm - Negro o Morado
 - 1875mm - Negro o Morado
 - 1880mm - Negro o Morado
 - 1885mm - Negro o Morado
 - 1890mm - Negro o Morado
 - 1895mm - Negro o Morado
 - 1900mm - Negro o Morado
 - 1905mm - Negro o Morado
 - 1910mm - Negro o Morado
 - 1915mm - Negro o Morado
 - 1920mm - Negro o Morado
 - 1925mm - Negro o Morado
 - 1930mm - Negro o Morado
 - 1935mm - Negro o Morado
 - 1940mm - Negro o Morado
 - 1945mm - Negro o Morado
 - 1950mm - Negro o Morado
 - 1955mm - Negro o Morado
 - 1960mm - Negro o Morado
 - 1965mm - Negro o Morado
 - 1970mm - Negro o Morado
 - 1975mm - Negro o Morado
 - 1980mm - Negro o Morado
 - 1985mm - Negro o Morado
 - 1990mm - Negro o Morado
 - 1995mm - Negro o Morado
 - 2000mm - Negro o Morado
 - 2005mm - Negro o Morado
 - 2010mm - Negro o Morado
 - 2015mm - Negro o Morado
 - 2020mm - Negro o Morado
 - 2025mm - Negro o Morado
 - 2030mm - Negro o Morado
 - 2035mm - Negro o Morado
 - 2040mm - Negro o Morado
 - 2045mm - Negro o Morado
 - 2050mm - Negro o Morado
 - 2055mm - Negro o Morado
 - 2060mm - Negro o Morado
 - 2065mm - Negro o Morado
 - 2070mm - Negro o Morado
 - 2075mm - Negro o Morado
 - 2080mm - Negro o Morado
 - 2085mm - Negro o Morado
 - 2090mm - Negro o Morado
 - 2095mm - Negro o Morado
 - 2100mm - Negro o Morado
 - 2105mm - Negro o Morado
 - 2110mm - Negro o Morado
 - 2115mm - Negro o Morado
 - 2120mm - Negro o Morado
 - 2125mm - Negro o Morado
 - 2130mm - Negro o Morado
 - 2135mm - Negro o Morado
 - 2140mm - Negro o Morado
 - 2145mm - Negro o Morado
 - 2150mm - Negro o Morado
 - 2155mm - Negro o Morado
 - 2160mm - Negro o Morado
 - 2165mm - Negro o Morado
 - 2170mm - Negro o Morado
 - 2175mm - Negro o Morado
 - 2180mm - Negro o Morado
 - 2185mm - Negro o Morado
 - 2190mm - Negro o Morado
 - 2195mm - Negro o Morado
 - 2200mm - Negro o Morado
 - 2205mm - Negro o Morado
 - 2210mm - Negro o Morado
 - 2215mm - Negro o Morado
 - 2220mm - Negro o Morado
 - 2225mm - Negro o Morado
 - 2230mm - Negro o Morado
 - 2235mm - Negro o Morado
 - 2240mm - Negro o Morado
 - 2245mm - Negro o Morado
 - 2250mm - Negro o Morado
 - 2255mm - Negro o Morado
 - 2260mm - Negro o Morado
 - 2265mm - Negro o Morado
 - 2270mm - Negro o Morado
 - 2275mm - Negro o Morado
 - 2280mm - Negro o Morado
 - 2285mm - Negro o Morado
 - 2290mm - Negro o Morado
 - 2295mm - Negro o Morado
 - 2300mm - Negro o Morado
 - 2305mm - Negro o Morado
 - 2310mm - Negro o Morado
 - 2315mm - Negro o Morado
 - 2320mm - Negro o Morado
 - 2325mm - Negro o Morado
 - 2330mm - Negro o Morado
 - 2335mm - Negro o Morado
 - 2340mm - Negro o Morado
 - 2345mm - Negro o Morado
 - 2350mm - Negro o Morado
 - 2355mm - Negro o Morado
 - 2360mm - Negro o Morado
 - 2365mm - Negro o Morado
 - 2370mm - Negro o Morado
 - 2375mm - Negro o Morado
 - 2380mm - Negro o Morado
 - 2385mm - Negro o Morado
 - 2390mm - Negro o Morado
 - 2395mm - Negro o Morado
 - 2400mm - Negro o Morado
 - 2405mm - Negro o Morado
 - 2410mm - Negro o Morado
 - 2415mm - Negro o Morado
 - 2420mm - Negro o Morado
 - 2425mm - Negro o Morado
 - 2430mm - Negro o Morado
 - 2435mm - Negro o Morado
 - 2440mm - Negro o Morado
 - 2445mm - Negro o Morado
 - 2450mm - Negro o Morado
 - 2455mm - Negro o Morado
 - 2460mm - Negro o Morado
 - 2465mm - Negro o Morado
 - 2470mm - Negro o Morado
 - 2475mm - Negro o Morado
 - 2480mm - Negro o Morado
 - 2485mm - Negro o Morado
 - 2490mm - Negro o Morado
 - 2495mm - Negro o Morado
 - 2500mm - Negro o Morado
 - 2505mm - Negro o Morado
 - 2510mm - Negro o Morado
 - 2515mm - Negro o Morado
 - 2520mm - Negro o Morado
 - 2525mm - Negro o Morado
 - 2530mm - Negro o Morado
 - 2535mm - Negro o Morado
 - 2540mm - Negro o Morado
 - 2545mm - Negro o Morado
 - 2550mm - Negro o Morado
 - 2555mm - Negro o Morado
 - 2560mm - Negro o Morado
 - 2565mm - Negro o Morado
 - 2570mm - Negro o Morado
 - 2575mm - Negro o Morado
 - 2580mm - Negro o Morado
 - 2585mm - Negro o Morado
 - 2590mm - Negro o Morado
 - 2595mm - Negro o Morado
 - 2600mm - Negro o Morado
 - 2605mm - Negro o Morado
 - 2610mm - Negro o Morado
 - 2615mm - Negro o Morado
 - 2620mm - Negro o Morado
 - 2625mm - Negro o Morado
 - 2630mm - Negro o Morado
 - 2635mm - Negro o Morado
 - 2640mm - Negro o Morado
 - 2645mm - Negro o Morado
 - 2650mm - Negro o Morado
 - 2655mm - Negro o Morado
 - 2660mm - Negro o Morado
 - 2665mm - Negro o Morado
 - 2670mm - Negro o Morado
 - 2675mm - Negro o Morado
 - 2680mm - Negro o Morado
 - 2685mm - Negro o Morado
 - 2690mm - Negro o Morado
 - 2695mm - Negro o Morado
 - 2700mm - Negro o Morado
 - 2705mm - Negro o Morado
 - 2710mm - Negro o Morado
 - 2715mm - Negro o Morado
 - 2720mm - Negro o Morado
 - 2725mm - Negro o Morado
 - 2730mm - Negro o Morado
 - 2735mm - Negro o Morado
 - 2740mm - Negro o Morado
 - 2745mm - Negro o Morado
 - 2750mm - Negro o Morado
 - 2755mm - Negro o Morado
 - 2760mm - Negro o Morado
 - 2765mm - Negro o Morado
 - 2770mm - Negro o Morado
 - 2775mm - Negro o Morado
 - 2780mm - Negro o Morado
 - 2785mm - Negro o Morado
 - 2790mm - Negro o Morado
 - 2795mm - Negro o Morado
 - 2800mm - Negro o Morado
 - 2805mm